

XKM RS 232

Μονάδα επικοινωνίας

Με σειριακή διασύνδεση RS 232 για επικοινωνία επαγγελματικών πλυντηρίων.

EAN: 4002514610283 / Αριθμός υλικού: 07467040 / Παλιός αριθμός υλικού: 50501001D



- Για ενσωμάτωση σε φρεάτιο επικοινωνίας

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•

XKM RS 232

Μονάδα επικοινωνίας

Με σειριακή διασύνδεση RS 232 για επικοινωνία επαγγελματικών πλυντηρίων.



EAN: 4002514610283 / Αριθμός υλικού: 07467040 / Παλιός αριθμός υλικού: 50501001D

PWT 6089

Κατηγορία προϊόντων

Σύστημα πληρωμής

Σύστημα δοσομέτρησης

Τεκμηρίωση διεργασιών/τεκμηρίωση χειρισμού/επικοινωνία

Εξαρτήματα συστήματος πληρωμής

Άλλα εξαρτήματα

Ιδιότητες προϊόντος

Ηλεκτρολογική σύνδεση

•
OHNE

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

50

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

220

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

180

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

58

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

225

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

185

Καθαρό βάρος [kg]

0,15

Μικτό βάρος σε kg

0,35

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

•