

E 735/2

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων σε 3 επίπεδα.



- Διαθέτει 2 ενσωματωμένους βραχίονες πλύσης
- Οι περιοχές φόρτωσης είναι διαφορετικές σε κάθε επίπεδο
- Μαγν. ταινία για αναγν. συρόμενου κάνιστρου (χωρίς μαγνήτες ML)

EAN: 4002514816388 / Αριθμός υλικού: 07765710 / Παλιός αριθμός υλικού: 69573503D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
G 7826	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χωρητικότητα	
Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]	6
Δικτυωτοί δίσκοι SPRI [πλήθος]	3
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	552
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	650
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	640
Καθαρό βάρος σε kg	10,80
Μικτό βάρος σε kg	12,80
Συνοδευτικό πακέτο	
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (χωρίς μαγνήτες) [πλήθος]	1