

E 975/2

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων σε 2 επίπεδα.



- Διαθέτει ενσωματωμένο βραχίονα πλύσης
- Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου
- Το κατακόρυφο διάκενο είναι διαφορετικό για τα δύο επίπεδα

EAN: 4002514816449 / Αριθμός υλικού: 07765790 / Παλιός αριθμός υλικού: 69597503D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8527	•
PG 8528	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για ένθετα	•
Κινητή μονάδα για δικτυωτούς δίσκους	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]	6
Δικτυωτοί δίσκοι SPRI [πλήθος]	4
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	427
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	640
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	790
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	650
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	640
Καθαρό βάρος σε kg	10,80
Μικτό βάρος σε kg	12,80
Συνοδευτικό πακέτο	
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (με μαγνήτες) [πλήθος]	1