

E 810

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση πιάτων τσαγιού ή γλυκού.



- Κατάλληλο για το πάνω κάμιστρο O 891
- Για 33 πιατάκια τσαγιού ή 17 πιατάκια γλυκού


EAN: 4002515276389 / Αριθμός υλικού: 09549010 / Παλιός αριθμός υλικού: 67581001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για πιατάκια	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Λευκό
Χωρητικότητα	
Πιατάκια [πλήθος]	33
Πιατάκια γλυκού [πλήθος]	17
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0

E 810

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση πιάτων τσαγιού ή γλυκού.



EAN: 4002515276389 / Αριθμός υλικού: 09549010 / Παλιός αριθμός υλικού: 67581001D

Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	143
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	467
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	430
Καθαρό βάρος σε kg	0,29
Μικτό βάρος σε kg	0,49