

E 816

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση πιάτων.



- Κατάλληλο για το κάτω κάμιστρο U 890
- Για χρήση χωρίς θήκη μαχαιροπίρουνων E 165: 19 πιάτα έως Ø 33 cm
- Για τοποθέτηση με θήκη μαχαιροπίρουνων E 165: 16 πιάτα έως Ø 33 cm

EAN: 4002515275009 / Αριθμός υλικού: 09549190 / Παλιός αριθμός υλικού: 67581601D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για πιάτα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Λευκό
Για χρήση στο κάτω κάμιστρο	U 890
Χωρητικότητα	
Πιάτα έως Ø 250 mm [πλήθος]	19
Πιάτα έως Ø 330 mm [πλήθος]	19
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00

E 816
Χρήση
Για άριστη τοποθέτηση πιάτων.



EAN: 4002515275009 / Αριθμός υλικού: 09549190 / Παλιός αριθμός υλικού: 67581601D

Ασφάλεια σε A

0

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

134

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

264

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

485

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

125

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

555

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

555

Καθαρό βάρος σε kg

2,50

Μικτό βάρος σε kg

3,00