

U 520

Κάνιστρο

Για άριστη τοποθέτηση ποτηριών.



- 36 Τμήματα για 36 ποτήρια
- Μέγεθος τμήματος 73 mm x 73 mm
- Ύψος 10,4, πλάτος 50 (53 συμπτ. πλαϊνά GN), βάθος 50 cm

EAN: 4002515292846 / Αριθμός υλικού: 09581370 / Παλιός αριθμός υλικού: 67652001D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

•

Πλυντήρια πιάτων με Tank

•

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

•

#### Παρόμοια προϊόντα

G 8066

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

PTD 703

•

PTD 704

•

U 520  
Κάνιστρο  
Για άριστη τοποθέτηση ποτηριών.



EAN: 4002515292846 / Αριθμός υλικού: 09581370 / Παλιός αριθμός υλικού: 67652001D

<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κάνιστρο για γυάλινα σκεύη	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Μπλε, Πράσινο
Αριθμός θαλάμων	36
Πλάτος θαλάμου σε mm	73
Μήκος θαλάμου σε mm	73
<b>Χωρητικότητα</b>	
Ποτήρια ύψους έως 73 mm [πλήθος]	36
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	104
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	590
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	590
Καθαρό βάρος σε kg	1,80
Μικτό βάρος σε kg	2,30