

VE P 2000

Φύσιγγα απιονισμένου νερού
Για άριστη προετοιμασία νερού.



- Μέγ. διερχόμενη παροχή: 450 l/ώρα
- Μέτρηση πληρότητας με μονάδα μέτρησης αγωγιμότητας CM
- Μέγ. θερμοκρασία νερού εισόδου 40 °C – πίεση από 0,5-10 bar
- Περιεχόμενο ρητίνης 12,5 l

EAN: 4002515405307 / Αριθμός υλικού: 09773410 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431101D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

VE P 2000

Φύσιγγα απιονισμένου νερού

Για άριστη προετοιμασία νερού.



EAN: 4002515405307 / Αριθμός υλικού: 09773410 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431101D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντος	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	410
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	425
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Διάμετρος σε mm	230
Καθαρό βάρος σε kg	13,30
Μικτό βάρος σε kg	13,75