

TE P 2000

Φύσιγγα για μερικώς απιονισμένο νερό

Για άριστη προετοιμασία νερού.



- Μέγ. διερχόμενη παροχή: 450 l/ώρα
- Δυνατότητα μέτρησης κατάστ. πληρότητας με έλεγχο εισερχ. νερού FM
- Μέγ. θερμοκρασία νερού εισόδου 40 °C – πίεση από 0,5-10 bar
- Περιεχόμενο ρητίνης 12,5 l
- Ικανότητα αποσκλήρυνσης σε ανθρακική σκληρότητα 10 °dH: 11,8 m³

EAN: 4002515405321 / Αριθμός υλικού: 09773440 / Παλιός αριθμός υλικού: 67809601D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

TE P 2000

Φύσιγγα για μερικώς απιονισμένο νερό

Για άριστη προετοιμασία νερού.

EAN: 4002515405321 / Αριθμός υλικού: 09773440 / Παλιός αριθμός υλικού: 67809601D



PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Κατηγορία προϊόντος	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	410
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	420
Διάμετρος σε mm	230
Καθαρό βάρος σε kg	14,06
Μικτό βάρος σε kg	14,46