

VE P 2800

Φύσιγγα απιονισμένου νερού  
Για άριστη προετοιμασία νερού.



- Μέγ. διερχόμενη παροχή: 800 l/ώρα
- Μέτρηση πληρότητας με μονάδα μέτρησης αγωγιμότητας CM
- Μέγ. θερμοκρασία νερού εισόδου 40 °C – πίεση από 0,5-10 bar
- Περιεχόμενο ρητίνης 19 l

EAN: 4002515411711 / Αριθμός υλικού: 09782560 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431005D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 SCi XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•

VE P 2800

Φύσιγγα απιονισμένου νερού  
Για άριστη προετοιμασία νερού.



EAN: 4002515411711 / Αριθμός υλικού: 09782560 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431005D

PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Κατεργασία νερού	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	570
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	600
Διάμετρος σε mm	230

VE P 2800

Φύσιγγα απιονισμένου νερού  
Για άριστη προετοιμασία νερού.

EAN: 4002515411711 / Αριθμός υλικού: 09782560 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431005D



Καθαρό βάρος σε kg	20,07
Μικτό βάρος σε kg	21,25