

LP 2800

Φύσιγγα απιονισμένου νερού, κενή

Για χειροκίνητη πλήρωση ρητινών μίας χρήσης.



- Μέγ. διερχόμενη παροχή: 800 l/ώρα
- Μέγ. θερμοκρασία νερού εισόδου 40 °C – πίεση από 0,5-10 bar
- Περιεχόμενο ρητίνης 19 l

EAN: 4002515411728 / Αριθμός υλικού: 09782590 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431805D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

•

Πλυντήρια πιάτων με Tank

•

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

•

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Θερμικοί απολυμαντές

•

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

G 8066

•

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8063

•

PG 8164

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

LP 2800

Φύσιγγα απιονισμένου νερού, κενή

Για χειροκίνητη πλήρωση ρητινών μίας χρήσης.



EAN: 4002515411728 / Αριθμός υλικού: 09782590 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431805D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	570
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	225
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	225
Διάμετρος σε mm	230
Καθαρό βάρος σε kg	5,23
Μικτό βάρος σε kg	7,00