


A 100

Πάνω κάμιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση μονάδων έγχυσης ή ενθέτων.



- Πάνω κάμιστρο με δύο συνδέσεις μονάδων
- για τη στήριξη έως 2 μονάδων έγχυσης ή ενθέτων
- Αυτόματο κλείσιμο των συνδέσεων όταν δεν είναι σε χρήση
- Ύψος φόρτωσης με τη μονάδα με πλαστικά στηρίγματα 190 mm
- Διάκενα: πλάτος 489, μήκος 440 mm

EAN: 4002515460610 / Αριθμός υλικού: 09862320 / Παλιός αριθμός υλικού: 69610000D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάμιστρο με αρθρωτές συνδέσεις	•
Πάνω κάμιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	141
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	528
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	555
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	565
Καθαρό βάρος σε kg	2,80
Μικτό βάρος σε kg	3,49