


A 304

Μονάδα

Για βέλτιστη φόρτωση έως και 98 φιαλιδίων.



- Κατάλλ. για 98 φυγοκ. σωλήνες, φιαλίδια ή δοκιμ. σωλήνες, π.χ.
- Τα ύψη φόρτωσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθέτηση
- Σε κάθε κάνιστρο A 100, A 150 και APLW 106 μπορεί να τοποθετηθεί 1 μονάδα.

EAN: 4002515460832 / Αριθμός υλικού: 09862570 / Παλιός αριθμός υλικού: 69630400D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Επανεπεξεργασία δοκιμαστικών σωλήνων	•
Χωρητικότητα	
Φιαλίδια [πλήθος]	98
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	222
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	471
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	2,30
Μικτό βάρος σε kg	3,30