

UfZ

Kit μετατροπής για δύο φύσιγγες

Για γρήγορη αλλαγή σε κάψουλα πλήρους/μερικής αφαίρεσης αλάτων.

EAN: 4002515552834 / Αριθμός υλικού: 10020100 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431905D



- 2 συνδέσεις βύσματος VA 3/4'' για τοποθέτηση δεύτερης κάψουλας

Ταξινόμηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

•

Πλυντήρια πιάτων με Tank

•

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

•

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Θερμικοί απολυμαντές

•

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

G 8066

•

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8063

•

PG 8164

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

UfZ

Kit μετατροπής για δύο φύσιγγες

Για γρήγορη αλλαγή σε κάψουλα πλήρους/μερικής αφαίρεσης αλάτων.



EAN: 4002515552834 / Αριθμός υλικού: 10020100 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431905D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντος	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	95
Καθαρό βάρος σε kg	0,16
Μικτό βάρος σε kg	0,18