

PG 8595

Καθαρτήρας νερού

Για δύο κάψουλες πλήρους ή μερικής αφαίρεσης αλάτων.



- Κατάλληλο για VE/TE P 2800/1 και VE P 2000/1
- Μπορεί να δεχτεί μετρητή αγωγιμότητας/μετρητή εισερχόμενου νερού
- Εξωτ. διαστ.: Υ 835 (820 χωρίς καπάκι), Π 300, Β 600 mm

EAN: 4002515558096 / Αριθμός υλικού: 10087310 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69859501D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•

#### Παρόμοια προϊόντα

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•

PG 8595

Καθαρτήρας νερού

Για δύο κάψουλες πλήρους ή μερικής αφαίρεσης αλάτων.



EAN: 4002515558096 / Αριθμός υλικού: 10087310 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69859501D

PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κατεργασία νερού	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Γαλβανισμ. πλάκα, λευκό λωτού
Χρώμα	Λευκό λωτού
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	900
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Καθαρό βάρος σε kg	26,50
Μικτό βάρος σε kg	30,00