

PG 8595

Καθαρτήρας νερού

Για δύο κάψουλες πλήρους ή μερικής αφαίρεσης αλάτων.



- Κατάλληλο για VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Μπορεί να δεχτεί μετρητή αγωγιμότητας/μετρητή εισερχόμενου νερού
- Εξωτ. διαστ.: Υ 835 (820 χωρίς καπάκι), Π 300, Β 600 mm

EAN: 4002515558102 / Αριθμός υλικού: 10087320 / Παλιός αριθμός υλικού: 69859502D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•

Παρόμοια προϊόντα

G 8066

PG 8067

PG 8041

PG 8043

PG 8045

PG 8055

PG 8055 U

PG 8056

PG 8056 U

PG 8057 TD

PG 8057 TD U

PG 8058

PG 8058 U

PG 8059

PG 8059 U

PG 8060

PG 8061

PG 8061 U

PG 8063

PG 8096

PG 8096 U

PG 8099

PG 8099 U

PFD 400

PFD 400 U

PFD 401

PFD 401 U

PFD 402

PFD 402 U

PFD 404

PFD 404 U

PFD 405

PFD 405 U

PFD 407

PFD 407 U

PFD 408 U

PG 8581

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8595

Καθαρτήρας νερού

Για δύο κάψουλες πλήρους ή μερικής αφαίρεσης αλάτων.



EAN: 4002515558102 / Αριθμός υλικού: 10087320 / Παλιός αριθμός υλικού: 69859502D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	900
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Καθαρό βάρος σε kg	26,50
Μικτό βάρος σε kg	30,00