

UBS 2

Κιτ μετατροπής

χρήση με επιλεγμένες σειρές κινητών μονάδων G 78 σε συσκευές PG 85.



- Για παλαιότερους εγχυτήρες χωρίς σύνδεση μονάδας στεγνώματος

EAN: 4002515588987 / Αριθμός υλικού: 10131100 / Παλιός αριθμός υλικού: 69215015D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8583	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κιτ μετατροπής	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	90
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	129
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	295
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	350
Καθαρό βάρος σε kg	0,51
Μικτό βάρος σε kg	0,71