

UBS 2

Κιτ μετατροπής

χρήση με επιλεγμένες σειρές κινητών μονάδων G 78 σε συσκευές PG 85.



- Για παλαιότερους εγχυτήρες χωρίς σύνδεση μονάδας στεγνώματος

EAN: 4002515588987 / Αριθμός υλικού: 10131100 / Παλιός αριθμός υλικού: 69215015D

| | |
|--|----------------------------------|
| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
| Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου | • |
| Παρόμοια προϊόντα | |
| PG 8583 | • |
| PG 8593 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Κιτ μετατροπής | • |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά |
| Χρώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Αριθμός φάσεων | 0 |
| Τάση σε V | 0 |
| Συχνότητα σε Hz | 0 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,00 |
| Ασφάλεια σε A | 0 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 90 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 129 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 295 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 125 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 165 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 350 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 0,51 |
| Μικτό βάρος σε kg | 0,71 |