

DOS G 80/72

Δοσομετρική αντλία με εύκαμπτο σωλήνα για δοχεία 20-30 l
Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών καθαριστικών.



- Κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια πιάτων PG 8172
- Σωλήνας απορρόφησης 448 mm mm για δοχεία 20-30 l
- Παρέχει δόση έως 55 Milliliter ml το λεπτό
- Ρύθμιση μέσω των χειριστηρίων του πλυντηρίου πιάτων

EAN: 4002515648698 / Αριθμός υλικού: 10210160 / Παλιός αριθμός υλικού: 67747022D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Κατηγορία προϊόντος	
Εξωτερικό σύστημα δοσολογίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Γκρι
Ρυθμός παραγωγής σε ml/60 s	55
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης σε mm	448
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	N
AC/DC	AC
Τάση σε V	200-230
Συχνότητα σε Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,01
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	198
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	478
Καθαρό βάρος σε kg	1,91
Μικτό βάρος σε kg	2,13