


UG 30-90/70-85

Κλειστή βάση

για ανύψωση του μηχανήματος, βάθος 70 cm, πλάτος 90 cm.



- Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα, πλάτος 90, βάθος 70 cm

EAN: 4002515622506 / Αριθμός υλικού: 10210600 / Παλιός αριθμός υλικού: 69309002D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

#### Παρόμοια προϊόντα

PG 8582 CD

•

PG 8583 CD

•

#### Κατηγορία προϊόντων

Βάση εντοιχισμού/βάση

•

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

317

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

900

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

700

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

310

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

610

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

610

Καθαρό βάρος σε kg

15,60

Μικτό βάρος σε kg

17,00