

## PUR 98 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



- Διαχρονικός σχεδιασμός – μετόπη από ανοξείδωτο ατσάλι πλάτους 898 mm
- Powerful – 650 m<sup>3</sup>/h σε βαθμίδα Booster
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξείδωτο φίλτρο λίπους
- Ασφάλεια και εύκολος καθαρισμός – Miele CleanCover
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

A

EAN: 4002515711408 / Αριθμός υλικού: 10351370 / Παλιός αριθμός υλικού: 28419854D

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUW 20
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 12-P
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα	Ανοξείδωτο
Χρώματα RAL διαθέσιμα για δυνατότητα εξατομίκευσης κατά παραγγελία	•
Δυνατότητα εξατομίκευσης κατά παραγγελία	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδα Booster	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	49,7
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	49,7
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	3
<b>Φωτισμός</b>	
LED	•
Αριθμός x W	3 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	450 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3000 Kelvin
<b>Τουρμπίνα</b>	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	265
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	320
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	395
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	650
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	47,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	52,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	67,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	32,0

## PUR 98 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



EAN: 4002515711408 / Αριθμός υλικού: 10351370 / Παλιός αριθμός υλικού: 28419854D

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	37,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	41,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	52,0
<b>Ανακυκλοφορία</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	190
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	270
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	330
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	460
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	54,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	60,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	64,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	71,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	45,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	56,0
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	685–1005
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	815–1135
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	685
Πλάτος θόλου σε mm	898
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1005
Ύψος θόλου σε mm	62
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	815
Βάθος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1135
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	25,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,22
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1

## PUR 98 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



EAN: 4002515711408 / Αριθμός υλικού: 10351370 / Παλιός αριθμός υλικού: 28419854D

Συχνότητα σε Hz

50

### Σημειώσεις για την τοποθέτηση

Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω

•

Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω

•

Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm

150

Τηλεσκοπική καμινάδα

•

### Παρεχόμενα εξαρτήματα

Κλαπέτο αντεπιστροφής

•

### Προαιρετικά εξαρτήματα

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Nein


Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο

DKF 12-R

## PUR 98 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)