

DA 2390

Μονάδα εξαγωγής

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



- Προσαρμοσμένος σχεδιασμός κουζίνας – πλήρης ενσωμάτωση σε 884 mm
- Εξοικονόμηση χώρου – κατάλληλο για στενά ντουλάπια βάθους >30 cm
- Powerful – 600 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Ασφάλεια και εύκολος καθαρισμός – Miele CleanCover



EAN: 4002515778302 / Αριθμός υλικού: 10451560 / Παλιός αριθμός υλικού: 28239055D

Τύπος κατασκευής	
Εντοιχισμένος απορροφητήρας	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Ανοξειδωτο
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUU 151
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 19-P
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	55,3
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	55,3
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	4 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε lx	500 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3000 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	250
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	300
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	360
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	600
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	47,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	48,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	52,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	64,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	31,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	34,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	38,0

DA 2390

Μονάδα εξαγωγής

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



EAN: 4002515778302 / Αριθμός υλικού: 10451560 / Παλιός αριθμός υλικού: 28239055D

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 50,0

Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 190

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 250

Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m³/h) κατά EN 61591 500

Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 320

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 54,0

Επίπεδο θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 72,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 60,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 64,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 39,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 45,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 49,0

Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 57,0

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος θόλου σε mm 884

Ύψος θόλου σε mm 63

Βάθος θόλου σε mm 297

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm 450

Καθαρό βάρος σε kg 13,0

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m 1,5

Με κοινό βύσμα •

Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm 650

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 0,23

Τάση σε V 230

Ασφάλεια σε A 10

Αριθμός φάσεων 1

Συχνότητα σε Hz 50

Σημειώσεις για την τοποθέτηση

Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω •

Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω •

Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm 150

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Κλαπέτο αντεπιστροφής •


Προαιρετικά εξαρτήματα

Φίλτρο ενεργού άνθρακα Nein

DA 2390

Μονάδα εξαγωγής

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



DA2390 (Installation drawing)