

CS 7632 FL
Στοιχείο SmartLine
με επαγωγικό Τετραν Υακι




- Έξυπνη γρήγορη επιλογή με αριθμητικές αλληλουχίες – Smart Select
- Κομψός σχεδιασμός – για χωνευτή ή υπερυψωμένη τοποθέτηση
- Συνδυάζεται τέλεια με οποιοδήποτε στοιχείο SmartLine
- Ιδιαίτερη ευελιξία – 2 ανεξάρτητα ελεγχόμενες περιοχές τετραν
- Γρήγορη προθέρμανση – χάρη στο μαγείρεμα με επαγωγή


EAN: 4002515836101 / Αριθμός υλικού: 10681670 / Παλιός αριθμός υλικού: 27763250D

Τύπος κατασκευής	
SmartLine	•
Σχεδιασμός	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χωνευτό	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Επιδαπέδια εγκατάσταση	•
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	Στο κέντρο
Τύπος	Περιοχή Τετραν με επαγωγή
Άνεση για τον χρήστη	
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	Smart Select
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Προστασία σκουπίσματος	•
Χρονόμετρο	•
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλειδώμα συστήματος	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	60 x 378 x 520
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	378
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	60
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	520
Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για χωνευτή τοποθέτηση σε mm	358/382 x 500/524
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	60
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	358
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	500
Βάρος σε kg	8
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	382
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	524
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,80
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50-60
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι


CS 7632 FL
 Στοιχείο SmartLine
 με επαγωγικό Τετραν Υακι




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)