

DOS G 80/1 Flex

Δοσομετρική αντλία με εύκαμπτο σωλήνα για δοχεία 5 l

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών καθαριστικών.

EAN: 4002516331605 / Αριθμός υλικού: 10730810 / Παλιός αριθμός υλικού: 67747045D



- Για δοχεία ύψους έως και 202 mm (έως και το άνοιγμα δοχείου)
- Παρέχει δόση έως 55 Milliliter ml/λεπτό
- Ρύθμιση μέσω των στοιχείων χειρισμού του πλυντηρίου πιάτων
- Εύκαμπτο πώμα βαλβίδας αερισμού
- Σιφόνι 214 mm mm για κάνιστρα των 5 l

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Κατηγορία προϊόντων	
Εξωτερικό σύστημα δοσολογίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Γκρι
Ρυθμός παραγωγής σε ml/60 s	55
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης σε mm	214
Μήκος σωλήνα δοσομέτρησης μέχρι τον σωλήνα αναρρόφησης σε mm	1800
Μήκος σωλήνα δοσομέτρησης από το πλυντήριο μέχρι τη μονάδα δοσομέτρησης σε mm	2850
Μήκος καλωδίου ρεύματος μέχρι το πλυντήριο σε mm	2800
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος καλαθιού σε mm	31
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος καλαθιού σε mm	60

DOS G 80/1 Flex

Δοσομετρική αντλία με εύκαμπτο σωλήνα για δοχεία 5 l

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών καθαριστικών.

EAN: 4002516331605 / Αριθμός υλικού: 10730810 / Παλιός αριθμός υλικού: 67747045D



Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	N
AC/DC	AC
Τάση σε V	200-230
Συχνότητα σε Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,01
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	114
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	115
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	139
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	198
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	478
Καθαρό βάρος σε kg	2,23
Μικτό βάρος σε kg	2,49