

DA 7198 W Triple Grey  
Απορροφητήρας τοίχου  
με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



- Μοναδική σχεδίαση με 3 καμπυλωτές γυάλινες επιφάνειες, 880 mm πλατιά
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Ενεργειακή απόδοση και ομοιόμορφος φωτισμός – 2 προβολείς LED
- Powerful – 600 m<sup>3</sup>/h σε βαθμίδα Booster
- Ενεργειακά αποδοτικός και αθόρυβος – ισχυρό μοτέρ ECO

A+

EAN: 4002515935712 / Αριθμός υλικού: 10744640 / Παλιός αριθμός υλικού: 28719860D

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 11-P
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα	Γκρι γραφίτη
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	26
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	26,0
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
<b>Φωτισμός</b>	
LED	•
Αριθμός x W	2 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	390 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
<b>Τουρμπίνα</b>	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	160
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	260
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	375
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	600
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	40,0

DA 7198 W Triple Grey  
Απορροφητήρας τοίχου  
με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



EAN: 4002515935712 / Αριθμός υλικού: 10744640 / Παλιός αριθμός υλικού: 28719860D

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	51,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	60,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	72,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	25,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	36,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	45,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	57,0
<b>Ανακυκλοφορία</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	85
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	165
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	265
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	375
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	46,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	57,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	66,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	75,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	31,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	42,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	51,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	61,0
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	440
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	440
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	440
Πλάτος θόλου σε mm	880
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	440
Ύψος θόλου σε mm	440
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	440
Βάθος θόλου σε mm	433
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	440
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	21,0

## DA 7198 W Triple Grey Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.




EAN: 4002515935712 / Αριθμός υλικού: 10744640 / Παλιός αριθμός υλικού: 28719860D

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,11
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
<b>Σημειώσεις για την τοποθέτηση</b>	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Συνιστάται/συνιστώνται
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
<b>Προαιρετικά εξαρτήματα</b>	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Ja
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	DKF 11-R
Καμινάδα	DADC 7000

## DA 7198 W Triple Grey

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



DA 7198 W - Triple (installation drawing)