

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



- Οικογ. σχεδιασμός – σύμφωνα με τις εντοιχιζόμενες συσκευές Miele
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Powerful – 640 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Ενεργειακά αποδοτικός και αθόρυβος – ισχυρό μοτέρ ECO
- Ευχάριστα αθόρυβος – Πακέτο ηχομόνωσης Miele

A++

EAN: 4002515935996 / Αριθμός υλικού: 10749650 / Παλιός αριθμός υλικού: 28669850D

Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUW 20
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 12-P
Σχεδιασμός	
Χρώμα	Ανοξειδωτο
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής	•
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Πακέτο αθόρυβης λειτουργίας	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	24,6
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A++
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	24,6
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	3
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	3 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	670 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	200
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	300
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



EAN: 4002515935996 / Αριθμός υλικού: 10749650 / Παλιός αριθμός υλικού: 28669850D

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	640
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	36,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	44,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	52,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	63,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	21,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	29,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	37,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	48,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	110
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	185
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	315
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	460
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	45,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	63,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	72,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	30,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	38,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	57,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
Τεχνικά στοιχεία	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	710-1030
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	840-1160
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	710
Πλάτος θόλου σε mm	898
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1030
Ύψος θόλου σε mm	85
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	840
Βάθος θόλου σε mm	500

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.




EAN: 4002515935996 / Αριθμός υλικού: 10749650 / Παλιός αριθμός υλικού: 28669850D

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1160
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου (μέγ. 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Καθαρό βάρος σε kg	26,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,08
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Τηλεσκοπική καμινάδα	•
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Συνιστάται/συνιστώνται
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
Προαιρετικά εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Nein
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)