

## DA 6698 D Puristic Version 6000

### Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



- Οικογ. σχεδιασμός – σύμφωνα με τις εντοχιζόμενες συσκευές Miele
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Powerful – 730 m3/h σε βαθμίδα Booster
- Ενεργειακά αποδοτικός και αθόρυβος – ισχυρό μοτέρ ECO
- Ευχάριστα αθόρυβος – Πακέτο ηχομόνωσης Miele



EAN: 4002515936979 / Αριθμός υλικού: 10750470 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28669845D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	DA 6698 D Puristic Version 6000
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	10750470
Αριθμός EAN	4002515936979
Κατηγορία μάρκετινγκ	Diamond
Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας τύπου νησίδας	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUI 32
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 12-P
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Con@ctivity	Ναι
Διακόπτες αφής	•
Στοιχεία ελέγχου	Διακόπτες Touch on Glass
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Βαθμίδες booster	1
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Πακέτο αθόρυβης λειτουργίας	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	32,1
Κινητήρας ECO (κινητήρας DC)	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	32,1
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	3
Φωτισμός	
Αριθμός x W	4 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε lx	820 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



EAN: 4002515936979 / Αριθμός υλικού: 10750470 /

Παλιός αριθμός υλικού: 28669845D

<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	200
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	320
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	450
Απορροφητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	730
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	35,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	44,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	65,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	20,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	29,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	38,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	50,0
<b>Ανακυκλοφορία</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	115
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	210
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	330
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	480
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	45,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	55,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	64,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	73,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	30,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	49,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	58,0
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Πλάτος θόλου σε mm	898
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	705
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1005
Ύψος θόλου σε mm	85

DA 6698 D Puristic Version 6000

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



EAN: 4002515936979 / Αριθμός υλικού: 10750470 /


Παλιός αριθμός υλικού: 28669845D

Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	765
Βάθος θόλου σε mm	598
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1075
Καθαρό βάρος σε kg	35,0
Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση	•
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Αριθμός φάσεων	1
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,11
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
<b>Σημειώσεις για την τοποθέτηση</b>	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Τηλεσκοπική καμινάδα	•
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Συνιστάται/συνιστώνται
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)