

DA 6698 D Puristic Version 6000

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



- Οικог. σχεδιασμός – σύμφωνα με τις εντοιχιζόμενες συσκευές Miele
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Powerful – 730 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Ενεργειακά αποδοτικός και αθόρυβος – ισχυρό μοτέρ ECO
- Ευχάριστα αθόρυβος – Πακέτο ηχομόνωσης Miele

A++

EAN: 4002515937006 / Αριθμός υλικού: 10750490 / Παλιός αριθμός υλικού: 28669855D

Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας τύπου νησίδας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUI 32
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF12-1
Σχεδιασμός	
Χρώμα	Ανοξειδωτο
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής	•
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Πακέτο αθόρυβης λειτουργίας	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	32,1
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A++
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	32,1
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	3
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	4 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	820 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	200
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	320
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



EAN: 4002515937006 / Αριθμός υλικού: 10750490 / Παλιός αριθμός υλικού: 28669855D

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	730
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	35,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	44,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	65,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	20,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	29,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	38,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	50,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	115
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	210
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	330
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	480
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	45,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	55,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	64,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	73,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	30,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	49,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	58,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
Τεχνικά στοιχεία	
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	705
Πλάτος θόλου σε mm	898
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1005
Ύψος θόλου σε mm	85
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	765
Βάθος θόλου σε mm	598
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1075
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.




EAN: 4002515937006 / Αριθμός υλικού: 10750490 / Παλιός αριθμός υλικού: 28669855D

Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου (μέγ. 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Καθαρό βάρος σε kg	35,0
Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση	•
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,11
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Τηλεσκοπική καμινάδα	•
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Συνιστάται/συνιστώνται
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
Προαιρετικά εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Nein
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και χειριστήρια αφής για απλό χειρισμό.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)