

DA 2558

Μονάδα εξαγωγής

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



- Προσαρμοσμένος σχεδιασμός κουζίνας – πλήρης ενσωμάτωση σε 532 mm
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Powerful – 600 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξείδωτο φίλτρο λίπους
- Ασφάλεια και εύκολος καθαρισμός – Miele CleanCover

A

EAN: 4002515935446 / Αριθμός υλικού: 10751620 / Παλιός αριθμός υλικού: 28255855D

Τύπος κατασκευής	
Εντοιχισμένος απορροφητήρας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUU 151
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 15-P
Σχεδιασμός	
Χρώμα	Ανοξείδωτο
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	51,7
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	51,7
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	2 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3000 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	250
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	300
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	360
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	600

DA 2558

Μονάδα εξαγωγής

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



EAN: 4002515935446 / Αριθμός υλικού: 10751620 / Παλιός αριθμός υλικού: 28255855D

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	47,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	51,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	67,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	32,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	37,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	41,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	52,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	200
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	250
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	320
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	530
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	55,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	59,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	63,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	72,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	44,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	57,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Πλάτος θόλου σε mm	532
Ύψος θόλου σε mm	50
Βάθος θόλου σε mm	372
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	10,4
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,22
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1

DA 2558

Μονάδα εξαγωγής

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.




EAN: 4002515935446 / Αριθμός υλικού: 10751620 / Παλιός αριθμός υλικού: 28255855D

Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Συνιστάται/συνιστώνται
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
Προαιρετικά εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Ja

DA 2558

Μονάδα εξαγωγής

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)