


## M 500-1750 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.



- Απόδοση 65.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 500 mm, πλάτος εργασίας 1750 mm
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – ρυθμ. καυστ. αερίου (προαιρετικά)
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασμένου και την εμπειρία του χειριστή.


EAN: 4002515961575 / Αριθμός υλικού: 10817520 / Παλιός αριθμός υλικού: 53501836D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ακάθαρτη και καθαρή πλευρά ψατισμού μπροστά
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο	•
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	500
Πλάτος εργασίας σε mm	1750
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	65,0
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	20000
Στοιχεία ελέγχου	
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	5,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-420V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	0,00
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	35,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,19
Ασφάλεια σε A	16
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	50
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1265
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	2590
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	2900
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1400
Καθαρό βάρος σε kg	1000
Μικτό βάρος σε kg	1030
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa

M 500-1750 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.



EAN: 4002515961575 / Αριθμός υλικού: 10817520 / Παλιός αριθμός υλικού: 53501836D

Χαρακτηριστικά	
Καυστήρας πετρελαίου (προαιρετικά)	•
Κιτ υγραερίου (προαιρετικά)	•
Τρίοδη βαλβίδα (προαιρετικά)	•
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά)	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ	•
Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Νομισματοδέκτης (προαιρετικά)	•
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•