


M 500-3000 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 3000 mm.



- Απόδοση 115.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 500 mm, πλάτος εργασίας 3000 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – ρυθμ. καυστ. αερίου (προαιρετικά)
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασμάτιου και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002515961735 / Αριθμός υλικού: 10817560 / Παλιός αριθμός υλικού: 53503036D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ακάθαρτη και καθαρή πλευρά υφασμάτιου μπροστά
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο	•
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	500
Πλάτος εργασίας σε mm	3000
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	115,0
Στοιχεία ελέγχου	
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	5,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-420V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	0,00
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	52,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,19
Ασφάλεια σε A	16
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	50
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1265
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	3840
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	4200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1400
Καθαρό βάρος σε kg	1475
Μικτό βάρος σε kg	1505
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa

M 500-3000 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 3000 mm.



EAN: 4002515961735 / Αριθμός υλικού: 10817560 / Παλιός αριθμός υλικού: 53503036D

Χαρακτηριστικά

Καυστήρας πετρελαίου (προαιρετικά)	•
Κιτ υγραερίου (προαιρετικά)	•
Τρίοδη βαλβίδα (προαιρετικά)	•
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά)	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ	•
Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

Επιλογές σύνδεσης

Νομισματοδέκτης (προαιρετικά)	•
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•