


M 500-2000 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 2000 mm.



- Απόδοση 75.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 500 mm, πλάτος εργασίας 2000 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασίμου και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002515961766 / Αριθμός υλικού: 10817600 / Παλιός αριθμός υλικού: 53502006D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ακάθαρτη και καθαρή πλευρά υφασίμου μπροστά
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο	•
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	500
Πλάτος εργασίας σε mm	2000
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	75,0
Στοιχεία ελέγχου	
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	5,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-420V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	30,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	33,19
Ασφάλεια σε A	50
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	90
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1265
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	2840
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1400
Καθαρό βάρος σε kg	1200
Μικτό βάρος σε kg	1230
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa
Χαρακτηριστικά	
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής υφασίμου (προαιρετικά)	•

M 500-2000 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 2000 mm.



EAN: 4002515961766 / Αριθμός υλικού: 10817600 / Παλιός αριθμός υλικού: 53502006D

Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά)	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λείζερ	•
Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Νομισματοδέκτης (προαιρετικά)	•
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
TÜV	•
CSA	•