

## D 500-2500 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2500 mm.



- Απόδοση 95.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 500 mm, πλάτος εργασίας 2500 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – ρυθμ. καυστ. αερίου (προαιρετικά)
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002515961902 / Αριθμός υλικού: 10817770 / Παλιός αριθμός υλικού: 53502535D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	500
Πλάτος εργασίας σε mm	2500
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	95,0
Στοιχεία ελέγχου	
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	5,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-420V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	0,00
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	47,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,19
Ασφάλεια σε A	16
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	50
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1245
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	3380
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1725
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3700
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1600
Καθαρό βάρος σε kg	1350
Μικτό βάρος σε kg	1380
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa

D 500-2500 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2500 mm.



EAN: 4002515961902 / Αριθμός υλικού: 10817770 / Παλιός αριθμός υλικού: 53502535D

#### Χαρακτηριστικά

Καυστήρας πετρελαίου (προαιρετικά)	•
Κιτ υγραερίου (προαιρετικά)	•
Τρίοδη βαλβίδα (προαιρετικά)	•
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων	•
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά)	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ	•
Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)	•
Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Νομισματοδέκτης (προαιρετικά)	•
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•