

D 500-2500 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2500 mm.



- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής
- Απόδοση 95.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 500 mm, πλάτος εργασίας 2500 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασμάτιου και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002515962077 / Αριθμός υλικού: 10817850 / Παλιός αριθμός υλικού: 53502505D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	500
Πλάτος εργασίας σε mm	2500
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	95,0
Στοιχεία ελέγχου	
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	5,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-420V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	40,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	43,19
Ασφάλεια σε A	63
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	90
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1245
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	3380
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1725
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3700
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1600
Καθαρό βάρος σε kg	1350
Μικτό βάρος σε kg	1380
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa
Χαρακτηριστικά	
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•

D 500-2500 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2500 mm.



EAN: 4002515962077 / Αριθμός υλικού: 10817850 / Παλιός αριθμός υλικού: 53502505D

Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων	•
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά)	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά)	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ	•
Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Νομισματοδέκτης (προαιρετικά)	•
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
TÜV	•
CSA	•