

D 500-3300 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 3300 mm.



- Απόδοση 125.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 500 mm, πλάτος εργασίας 3300 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασμάτιου και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002515962091 / Αριθμός υλικού: 10817880 / Παλιός αριθμός υλικού: 53503305D

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής | |
|--|---|
| Τύπος κατασκευής | Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω |
| Εύρος | Επαγγελματικό |
| Εξωτερικό περίβλημα | Σκούρο γκρι |
| Διάμετρος κυλίνδρου σε mm | 500 |
| Πλάτος εργασίας σε mm | 3300 |
| Υλικό πλάκας σιδερώματος | Ατσάλι (LACO) |
| Επένδυση | Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια |
| Κάλυμμα σιδερωτηρίου | Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα |
| Εφαρμογή | |
| Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας | • |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία | • |
| Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια | • |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία | • |
| Στοιχεία απόδοσης | |
| Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα | 125,0 |
| Στοιχεία ελέγχου | |
| Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό | 1,5 |
| Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό | 5,5 |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης | • |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρική |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW | 45,00 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 48,19 |
| Ασφάλεια σε A | 80 |
| Μη τυπική τάση (προαιρετικά) | • |
| Φορέας θερμότητας | |
| Αντλία κυκλοφορίας λαδιού | • |
| Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα | 90 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm | 1245 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm | 4180 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm | 1725 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 1400 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 4500 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 1600 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 1600 |
| Μικτό βάρος σε kg | 1630 |
| Δεδομένα εκπομπών | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας | 70 dB(A) re 20 μPa |
| Χαρακτηριστικά | |
| Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά) | • |

D 500-3300 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 3300 mm.



EAN: 4002515962091 / Αριθμός υλικού: 10817880 / Παλιός αριθμός υλικού: 53503305D

| | |
|--|---|
| Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών | • |
| Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά) | • |
| Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά) | • |
| Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων | • |
| Καλάθι ρούχων | • |
| Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά) | • |
| Κάλυμμα | • |
| Λειτουργία παύσης | • |
| Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά) | • |
| Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ | • |
| Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά) | • |
| Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης | • |
| Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα (προαιρετικά) | • |
| Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής | • |
| Επιλογές σύνδεσης | |
| Νομισματοδέκτης (προαιρετικά) | • |
| Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Αναδιπλούμενο (προαιρετικά) | • |
| Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| CSA | • |