

LAC/SUCTION

Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας αναρρόφησης ατμών.



- Καλύτερο μικροκλίμα χώρου χάρη στη βέλτιστη απορρόφηση υδρατμών
- Μπορεί να προσαρμοστεί ανά πάσα στιγμή από τον χειριστή
- Κατάλληλο για τα D 500 και M 500

EAN: 4002515962176 / Αριθμός υλικού: 10817960 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150
Καθαρό βάρος [kg]	2,00
Μικτό βάρος σε kg	2,00