

LAC/SPEED500

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα σιδερωτηρίου

Για μεγαλύτερη ισχύ – ταχύτητα κυλίνδρου έως και 12 m ανά λεπτό.

SPEED



- Επιλογή ταχύτητας μεταξύ 1,5 και 12 m/min.
- Κατάλληλο για τα D 500 και M 500

EAN: 4002515962206 / Αριθμός υλικού: 10818000 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535004D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Καθαρό βάρος [kg]	2,00
Μικτό βάρος σε kg	2,00