

LAC/PLC

Οθόνη αφής

Για εύκολη επιλογή προγράμματος και έλεγχο του σιδερωτηρίου.



- Έγχρωμη οθόνη αφής 7,5"
- Μεγάλη ευελιξία χάρη στις ευπροσάρμοστες επιλογές προγραμματισμού
- Φιλική διασύνδεση χρήστη

EAN: 4002515962213 / Αριθμός υλικού: 10818010 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535005D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	60
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	60
Καθαρό βάρος [kg]	1,00
Μικτό βάρος σε kg	1,00