

LAC/PLUGFEEDER

Διασύνδεση

Για μηχανήματα τροφοδοσίας ιματισμού, για αυτόματη τροφοδοσία στο σιδερωτήριο.

EAN: 4002515962244 / Αριθμός υλικού: 10818040 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535008D



- Για τη σύνδεση συσκευών τροφοδοσίας με σήμα εισόδου 0-10 V

| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
|--------------------------------|------|
| Σιδερωτήρια | • |
| Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος | |
| D 500-2000 | • |
| D 500-2200 | • |
| D 500-2500 | • |
| D 500-3000 | • |
| D 500-3300 | • |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| M 500-1750 | • |
| M 500-2000 | • |
| M 500-2200 | • |
| M 500-2500 | • |
| M 500-3000 | • |
| M 500-3300 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Άλλα εξαρτήματα | • |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Καθαρό βάρος [kg] | 2,00 |
| Μικτό βάρος σε kg | 2,00 |