

LAC/PLUGFEEDER

Διασύνδεση

Για μηχανήματα τροφοδοσίας ιματισμού, για αυτόματη τροφοδοσία στο σιδερωτήριο.



- Για τη σύνδεση συσκευών τροφοδοσίας με σήμα εισόδου 0-10 V

EAN: 4002515962244 / Αριθμός υλικού: 10818040 /

Παλιός αριθμός υλικού: 59535008D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Καθαρό βάρος σε kg	2,00
Μικτό βάρος σε kg	2,00