


LAC/MURAAL/500

Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού

Για αυτόματη αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού στην πλευρά φόρτωσης



- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εκτεταμένη επιφάνεια τροφοδοσίας
- Εναλλαγή μεταξύ εξόδου ιματισμού μπροστά/πίσω ανά πάσα στιγμή
- Ενδείκνυται ιδίως για μικρά αντικείμενα
- Δυνατότητα χειρισμού του σιδερωτηρίου από ένα και μόνο άτομο
- Κατάλληλο για τα D 500 έως D 800

EAN: 4002515962282 / Αριθμός υλικού: 10818170 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535011D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	50
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	50
Καθαρό βάρος [kg]	10,00
Μικτό βάρος σε kg	10,00