

LAC/LONGFEED50

Εκτεταμένη επιφάνεια τροφοδοσίας

Ιμάντες 50 cm για υψηλή ακρίβεια τροφοδοσίας στο επαγγελματικό σιδερωτήριο



- Βελτιστοποιημένο ύψος λειτουργίας για εργονομική εργασία
- Ενδείκνυται ιδίως για μεγάλα αντικείμενα

EAN: 4002515962299 / Αριθμός υλικού: 10818180 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535012D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	500
Καθαρό βάρος [kg]	50,00
Μικτό βάρος σε kg	50,00