

LAC/EASY240

Τροφοδοσία σφιγκτήρα

για αυτοματοποιημένη τροφοδοσία έως και 240 τεμαχίων ιματισμού/h.



- Εξοικονόμηση δαπάνης χάρη την ημι-αυτόματη τροφοδοσία ιματισμού
- Τροφοδοσία με τέντωμα για τέλεια αποτελέσματα χωρίς τσαλάκωμα
- Δυνατότητα τροφοδοσίας μικρών αντικειμένων σε πολλές λωρίδες
- Περιλαμβάνει PLC με έγχρωμη οθόνη αφής 5,7"
- Διατίθεται για πλάτος εργασίας από 2000 έως 3300 mm

EAN: 4002515962312 / Αριθμός υλικού: 10818200 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535014D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150
Καθαρό βάρος [kg]	250,00
Μικτό βάρος σε kg	250,00