

LAC/LAMEL

Περιέλιξη με ελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα

Για ομοιόμορφη πίεση επαφής του ιματισμού



- Εξαιρετικά ανθεκτική επένδυση
- Τέλεια ποιότητα – Περιέλιξη με ελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ενδείκνυται ιδίως για σιδερωτήρια χρωματιστών

EAN: 4002515962329 / Αριθμός υλικού: 10818210 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535015D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	35
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	35
Καθαρό βάρος [kg]	20,00
Μικτό βάρος σε kg	20,00