

LAC/LPG

Κιτ μετατροπής

Για λειτουργία του επαγγελματικού σιδερωτηρίου με υγραέριο (LPG)



- Διατίθεται μόνο για επαγγελματικά σιδερωτήρια με θέρμανση αερίου

EAN: 4002515962374 / Αριθμός υλικού: 10818270 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59535020D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Σιδερωτήρια	•
<b>Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος</b>	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Άλλα εξαρτήματα	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Καθαρό βάρος [kg]	1,00
Μικτό βάρος σε kg	1,00