

LAC/CLEANCLOTH

Πανί κερώματος και καθαρισμού για την άνετη συντήρηση της σκάφης σιδερώματος.



- Καθαρισμός και συντήρηση πλάκας σιδερώματος με κεριά με μία κίνηση
- Συμπερι. θηκών για εύκολη εφαρμογή κεριού στην πλάκα σιδερώματος
- Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά σιδερωτήρια LACO
- Για τέλειο τελείωμα φροντίζετε τακτικά την πλάκα σιδερώματος

EAN: 4002515962428 / Αριθμός υλικού: 10818340 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535025D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Φροντίδα πλάκας σιδερώματος	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	2000
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	2000
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	2000
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	2000
Καθαρό βάρος [kg]	2,00
Μικτό βάρος σε kg	2,00