

LAC/WAX

Σιδέρωμα κεριού

για άριστη φροντίδα θερμαινόμενης πλάκας.



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα πανί κρώματος σιδερωτηρίου LACO
- Ποσότητα: 1 kg

EAN: 4002515962435 / Αριθμός υλικού: 10818360 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535026D

| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
|--|------|
| Σιδερωτήρια | • |
| Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος | |
| D 500-2000 | • |
| D 500-2200 | • |
| D 500-2500 | • |
| D 500-3000 | • |
| D 500-3300 | • |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| M 500-1750 | • |
| M 500-2000 | • |
| M 500-2200 | • |
| M 500-2500 | • |
| M 500-3000 | • |
| M 500-3300 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Φροντίδα πλάκας σιδερώματος | • |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 150 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 150 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 150 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 150 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 150 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 150 |
| Καθαρό βάρος [kg] | 2,00 |
| Μικτό βάρος σε kg | 2,00 |