


KM 6542 FL

Ηλεκτρική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής για χωνευτή τοποθέτηση για πολύ κομψή κουζίνα.




- Γρήγορη επιλογή μέσω αριθμητικού πληκτρολογίου – ComfortSelect
- Μοντέρνος σχεδιασμός – πλάτος 752 mm για χωνευτή τοποθέτηση
- Ευελιξία – 4 ζώνες μαγειρέματος, η 1 επεκτάσιμη και η 1 Vario
- Αξεπέραστη ταχύτητα – 1 ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed

EAN: 4002515996799 / Αριθμός υλικού: 10882040 / Παλιός αριθμός υλικού: 26654270D

Τύπος θέρμανσης	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Τύπος κατασκευής	
Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
Σχεδιασμός	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χωνευτό	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	εμπρός αριστερά
Τύπος	ExtraSpeed
Μέγεθος σε mm	Ø 120 / Ø 210
Μέγ. ισχύς σε W	1200/2900
2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος απλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 145
Μέγ. ισχύς σε W	1200
3η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω δεξιά
Τύπος	Εμβαδόν ορθογ. σκεύους
Μέγεθος σε mm	Ø 170 / 170x290
Μέγ. ισχύς σε W	1500/2600
4η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	εμπρός δεξιά
Τύπος	Δακτύλιος απλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 180
Μέγ. ισχύς σε W	1800
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	ComfortSelect
Αυτόματη λειτουργία Con@tivity 3.0	•
Εκτεταμένη ζώνη μαγειρέματος	•
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Αυτόματη προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Χρονόμετρο	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Αξιοποίηση υπολειπόμενης θερμότητας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0

KM 6542 FL

Ηλεκτρική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής για χωνευτή τοποθέτηση για πολύ κομψή κουζίνα.



EAN: 4002515996799 / Αριθμός υλικού: 10882040 / Παλιός αριθμός υλικού: 26654270D

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλειδωμά συστήματος	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	46 x 752 x 492
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	752
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	46
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	492
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	40
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	730
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	470
Βάρος σε kg	10
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	756
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	496
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,4
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ξύστρα με ξυραφάκια	•
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι

