

KM 6565 FR

Ηλεκτρική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής σε μέγιστο πλάτος για τέλειο μαγείρεμα και άνεση στη χρήση.



- Έξυπνη γρήγορη επιλογή με αριθμητικές αλληλουχίες – Smart Select
- Ελκυστικός σχεδιασμός – πλάτος 942 mm με περιμετρικό πλαίσιο
- Ιδιαίτερη ευελιξία – 4 ζώνες μαγειρέματος, η 1 επεκτάσιμη/2 Vario
- Αξεπέραστη ταχύτητα – 1 ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed
- Επικοινωνία με τον απορροφητήρα – αυτόματη λειτουργία Con@ctivity

EAN: 4002515997628 / Αριθμός υλικού: 10882070 / Παλαιός αριθμός υλικού: 26656500D

Τύπος θέρμανσης	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Τύπος κατασκευής	
Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
Σχεδιασμός	
Επιφανειακή τοποθέτηση/χωνευτή τοποθέτηση	–/–
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Ανοξείδωτο πλαίσιο	•
Επιδαπέδια εγκατάσταση	•
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος/περιοχών μαγειρέματος	–/–
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	εμπρός αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος απλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 145
Μέγ. ισχύς σε W	1200
2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 120 / Ø 210
Μέγ. ισχύς σε W	750/2200
3η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω στο κέντρο
Τύπος	ExtraSpeed
Μέγεθος σε mm	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Μέγ. ισχύς σε W	1050/2050/3200
4η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω δεξιά
Τύπος	Εμβαδόν ορθογ. σκεύους
Μέγεθος σε mm	Ø 170 / 170x290
Μέγ. ισχύς σε W	1500/2600
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	Smart Select
Εκτεταμένη ζώνη μαγειρέματος	•
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Λειτουργία Stop & Go	•
Προστασία σκουπίσματος	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Αυτόματη προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•

KM 6565 FR

Ηλεκτρική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής
σε μέγιστο πλάτος για τέλειο μαγείρεμα και άνεση στη χρήση.



EAN: 4002515997628 / Αριθμός υλικού: 10882070 /
Παλιός αριθμός υλικού: 26656500D

Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Αξιοποίηση υπολειπόμενης θερμότητας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10

Ευκολία στο καθάρισμα

Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	50 x 942 x 526
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	942
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	50
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	526
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	43
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	916 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	500 mm
Βάρος σε kg	13
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,20
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,4
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Ξύστρα με ξυραφάκια	•
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι

