

KM 2356-1

Εστία αερίου

με ηλεκτρονικές λειτουργίες για μέγιστη ασφάλεια και ευκολία χρήσης.



- Άριστος χειρισμός με ένα χέρι με περιστρ. επιλογείς & QuickStart
- Μοντέρνος σχεδιασμός – ανοξείδωτο επίπεδο αυλάκι πλάτους 888 mm
- Ιδιαίτερη ευελιξία – 5 καυστήρες, ο 1 διπλός για wok
- Απόλυτη ασφάλεια – λειτουργία GasStop&Restart
- εύκολος καθαρισμός βάσεων στήριξης ComfortClean στο πλυντήριο

EAN: 4002516127635 / Αριθμός υλικού: 10939210 / Παλιός αριθμός υλικού: 262356511

<b>Τύπος θέρμανσης</b>	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
<b>Σχεδιασμός</b>	
Βάσεις σκευών από χυτοσίδηρο (με μαύρο ματ εμαγιέ)	•
Ανάγλυφο λογότυπο Miele σε ανοξείδωτο χάλυβα	•
Ανοξείδωτη σκάφη	•
<b>Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος</b>	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5
<b>1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	εμπρός αριστερά
Τύπος	Καυστήρας οικονομίας
Μέγ. ισχύς σε W	1000
<b>2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	πίσω αριστερά
Τύπος	Καυστήρας μεγάλης ταχύτητας
Μέγ. ισχύς σε W	2700
<b>3η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	Στο κέντρο
Τύπος	Διπλός καυστήρας wok
Μέγ. ισχύς σε W	4500
<b>4η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	πίσω δεξιά
Τύπος	Κανονικός καυστήρας
Μέγ. ισχύς σε W	1700
<b>5η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	εμπρός δεξιά
Τύπος	Κανονικός καυστήρας
Μέγ. ισχύς σε W	1700
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Χειρισμός μέσω διακοπών	•
QuickStart	•
<b>Ευκολία στο καθαίρισμα</b>	
Βάσεις σκευών που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων	•
<b>Safety</b>	
GasStop & ReStart	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	105 x 888 x 508
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	888
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	105
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	508
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	862
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	490
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	101
Βάρος σε kg	20
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0

KM 2356-1

Εστία αερίου

με ηλεκτρονικές λειτουργίες για μέγιστη ασφάλεια και ευκολία χρήσης.




EAN: 4002516127635 / Αριθμός υλικού: 10939210 / Παλιός αριθμός υλικού: 262356511

Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Όχι
Δαχτυλίδι wok	•
Μικρός πυροστάτης	•

KM 2356-1

Εστία αερίου

με ηλεκτρονικές λειτουργίες για μέγιστη ασφάλεια και ευκολία χρήσης.



KM 2356-1 (installation drawing)