

PLW6111 EL DP WS DU SC CL H14 CS SV USB

Πλυντήριο εργαστηρίου με 3 επίπεδα πλύσης με σχεδιασμό SlimLine

με συμπυκν. υδρατμών, αποσκληρ. νερού, αισθητ. αγωγιμότητας και φωτ. θαλάμου.



- Απόδοση/κύκλο 126 γυάλ. περιέκτες με στενό στόμιο ή 121 πιπέτες – 210 l ωφ. χωρητικότητα
- Εργονομικό γέμισμα και άδειασμα – τηλεσκοπικές ράγες
- Ευέλικτο – 4 διαφορετικές θέσεις επιπέδου
- Έχοντας πλήρη εποπτεία χάρη στην εξ ολοκλήρου γυάλινη πόρτα
- Υψηλή χωρητικότητα – καθαρισμός-απολύμανση φιαλών έως 50 l

EAN: 8051520000010 / Αριθμός υλικού: 10958950 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 62611146BAL

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητη συσκευή, 1 γυάλινη πόρτα με μεντεσέδες
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική ενέργεια
Εμπρός/πίσω	Ανοξείδωτο
Πλευρικά τοιχώματα	Ανοξείδωτο
Τύπος κατασκευής λεπτού πάχους	•
Αριθμός επιπέδων πλύσης	3
Γέμισμα και άδειασμα με τηλεσκοπικές ράγες	•
Ηλεκτρικό κλείδωμα πόρτας	•
Βομβητής, ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος	•
Σχεδιασμός που διευκολύνει το service	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για εργαστήρια	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινα σκεύη με στενό λαιμό ανά κύκλο [αριθμός]	126
Δοκιμαστικοί σωλήνες ανά κύκλο [αριθμός]	468
Φιάλες εργαστηρίου ανά κύκλο [αριθμός]	84
Πιπέτες ανά κύκλο [αριθμός]	121
Στοιχεία απόδοσης	
Αντλία κυκλοφορίας Q _{max} σε l/min	700
Ωφέλιμη χωρητικότητα θαλάμου πλύσης σε l	210
Στοιχεία ελέγχου	
Τύπος χειρισμού	MP.CON 3
Επιλογή προγράμματος	Διακόπτες αφής σε γυαλί
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Προγράμματα [αριθμός]	18
Ελεύθερες θέσεις προγραμμάτων [αριθμός]	20
Αυτόματη επανεκκίνηση προγράμματος	•
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη αλληλουχίας προγραμμάτων	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	7,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,25
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,00
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απιονισμένο νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε kPa	100-800
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού (κρύο νερό/ζεστό νερό) σε mmol/l	0,70
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22

PLW6111 EL DP WS DU SC CL H14 CS SV USB

Πλυντήριο εργαστηρίου με 3 επίπεδα πλύσης με σχεδιασμό SlimLine
με συμπυκν. υδρατμών, αποσκληρ. νερού, αισθητ. αγωγιμότητας και φωτ. θαλάμου.



ΕΑΝ: 8051520000010 / Αριθμός υλικού: 10958950 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 62611146BAL

Μονάδα στεγνώματος

Τύπος θέρμανσης μονάδας στεγνώματος	Ηλεκτρική ενέργεια
Ροή αέρα σε m ³ /ώρα	150
Ρύθμιση χρόνου με προσαυξήσεις 1 λεπτού	0-120
Κλάση φίλτρου HEPA	H14
Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος φίλτρου HEPA (DIN EN 1822) σε %	99,99
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	4,00

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1870
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	650
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	687
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	2110
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	945
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	840
Ύψος θαλάμου πλύσης σε mm	665
Πλάτος θαλάμου πλύσης σε mm	540
Βάθος θαλάμου πλύσης σε mm	585
Ύψος σχάρας από το δάπεδο σε mm	850
Καθαρό βάρος σε kg	251
Μικτό βάρος σε kg	260
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	4000

Δεδομένα εκπομπών

Ηχητική πίεση LpA κατά το καθάρισμα και το στέγνωμα σύμφωνα με το DIN EN ISO 11201	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,26

Προγράμματα

Θερμική απολύμανση	•
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Πλαστικά	•

Χαρακτηριστικά

2 ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες με εύκαμπτο σωλήνα για υγρά απορρυπαντικά	•
Συμπυκνωτής ατμών	•
Έλεγχος όγκου ροής	•
Παρακολούθηση αγωγιμότητας	•
Διασύνδεση για τεκμηρίωση διεργασιών	•
Σύστημα φίλτρου πολλαπλής δράσης	•
Απευθείας σύνδεση κανίστρου	•
Ενσωματωμένο στέγνωμα με ζεστό αέρα	•
Επιλογές ρυθμίσεων για χημικά υλικά καθαρισμού (3 x 5 l)	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4404/316L)	•
Βάση	•
Φωτισμός θαλάμου	•

Επιλογές σύνδεσης

Σειριακή διασύνδεση RS 232	•
Διασύνδεση USB	•

PLW6111 EL DP WS DU SC CL H14 CS SV USB

Πλυντήριο εργαστηρίου με 3 επίπεδα πλύσης με σχεδιασμό SlimLine
με συμπυκν. υδρατμών, αποσκληρ. νερού, αισθητ. αγωγιμότητας και φωτ. θαλάμου.



EAN: 8051520000010 / Αριθμός υλικού: 10958950 /
Παλιός αριθμός υλικού: 62611146BAL

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
EN 61010-2-040	•
Οδηγία RoHS 2011/65/EE	•
Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/EK	•